

comando a distanza Basic AC 230 V, 2TE. Per interruttore automatico, interruttore differenziale, interruttore magnetotermico differenziale fino a 3 poli, interruttore ON/OFF



Versione	
Marca del prodotto	SENTRON
Esecuzione della visualizzazione / LED	No
Esecuzione del prodotto	montabile
Durata di vita elettrica (cicli di manovra) / tip.	10 000
Tensione di alimentazione	
Tensione di impiego	
• valore nominale	230 V
• con AC / valore nominale / min.	177 V
• con AC / valore nominale / max.	270 V
Grado di protezione IP	IP20
Dissipazione	
Potenza dissipata [V•A]	
• durante lo standby	1 W
Dettagli	
Dotazione del prodotto / interblocco	No
Parte integrante del prodotto	

• Blocchetto di contatti di segnalazione errore	No
• Blocchetto di contatti ausiliari	No
Ampliamento del prodotto	Azionamento a distanza

Numero	
Numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
Numero dei reset remoti / ogni minuto	2
Numero dei contatti NC	0
Numero dei contatti NO	0
Numero dei contatti CO	0

Connessioni	
Lunghezza cavo	
• nel circuito di comando	1 500 m
Sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 1,5 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	0,2 ... 0,25 N·m
Tipo di sezioni di conduttore collegabili / con conduttori AWG	14 ... 30

Progettazione meccanica	
Altezza	90 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	70 mm
Peso netto	188 g
• durante l'esercizio	-25 ... +45 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +55 °C

Certificati	
Declaration of Conformity	other



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3054>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3054>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3054

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



