

bobina magnetica per contattore 7,5 kW 7,5 kW, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, per contattori del motore, grandezza costruttiva S0, morsetto a vite






### Dati tecnici generali

Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	Bobina magnetica

### Circuito di comando

Tipo di tensione della tensione di comando	AC
Potenza dissipata [V·A] della bobina magnetica con AC tip.	8,5 V·A
Tensione di comando <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 con AC                     <ul style="list-style-type: none"> <li>— a 50 Hz valore nominale</li> <li>— a 60 Hz valore nominale</li> </ul> </li> </ul>	110 V 120 V
Fattore campo di lavoro valore nominale tensione di comando della bobina magnetica con AC <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1

### Certificati/Approvazioni

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
		 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>  

### other

[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AK61>

**Generatore CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AK61>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2924-5AK61>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AK61&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AK61&lang=en)

Ultima modifica:

11/09/2019