

**CD-HF 75X125 5/7.5 DKG Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore. L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Tipo       | CD-HF 75X125 5/7.5 DKG Y   |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2589270000</a>   |
| Versione   | Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118603613  |
| CPZ        | 12 m   |

**CD-HF 75X125 5/7.5 DKGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |          |                     |            |
|---------------------|----------|---------------------|------------|
| Lunghezza           | 2.000 mm | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Larghezza           | 125 mm   | Larghezza (pollici) | 4,921 inch |
| Posizione verticale | 75 mm    | Altezza (pollici)   | 2,953 inch |
| Peso netto          | 825 g    |                     |            |

**Dati generali**

|                                       |                                      |  |                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Alogeni                               | No                                   | Canalina di cablaggio flessibile       | No                    |
| Classe d'infiammabilità UL 94         | V-0                                  | Colori                                 | grigio scuro          |
| Coperchio                             | Sì                                   | Distanza intaglio                      | 7,5 mm                |
| Larghezza intaglio                    | 5 mm                                 | Materiale                              | PPE                   |
| Resistente alle correnti superficiali | Sì                                   | Sezione utilizzabile                   | 7.115 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di montaggio                     | se avvitato, incollato,<br>rivettato | Versione del quadro elettrico laterale | fessurato             |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000012    | eClass 6.2 | 27-40-07-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-07-03 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**Dati ingegneristici [STEP](#)

**CD-HF 75X125 5/7.5 DKGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**