

CD-HF 75X100 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore. L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CD-HF 75X100 5/7.5 DKG
Nr.Cat.	2589290000
Versione	Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118602678
CPZ	16 m

CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2,953 inch
Peso netto	819 g		

Dati generali

Alogeni	No	Canalina di cablaggio flessibile	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio scuro
Coperchio	Sì	Distanza intaglio	7,5 mm
Larghezza intaglio	5 mm	Materiale	PPE
Resistente alle correnti superficiali	Sì	Sezione utilizzabile	6.630 mm ²
Tipo di montaggio	se avvitato, incollato, rivettato	Versione del quadro elettrico laterale	fessurato

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

DownloadsDati ingegneristici [STEP](#)

CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**