

CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore. L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG Y |
| Nr.Cat. | 2590040000 |
| Versione | Canalina portacavi esente da alogeni, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118603415 |
| CPZ | 48 m |

CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|------------|
| Lunghezza | 2.000 mm | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Larghezza | 37,5 mm | Larghezza (pollici) | 1,476 inch |
| Posizione verticale | 37,5 mm | Altezza (pollici) | 1,476 inch |
| Peso netto | 277 g | | |

Dati generali

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Alogeni | No | Canalina di cablaggio flessibile | No |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Colori | grigio scuro |
| Coperchio | Sì | Distanza intaglio | 7,5 mm |
| Larghezza intaglio | 5 mm | Materiale | PPE |
| Resistente alle correnti superficiali | Sì | Sezione utilizzabile | 1.125 mm ² |
| Tipo di montaggio | se avvitato, incollato, rivettato | Versione del quadro elettrico laterale | fessurato |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | eClass 6.2 | 27-40-07-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-07-03 | | |

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

DownloadsDati ingegneristici [STEP](#)

Foglio dati

CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

