

Accessori
CB-R 200/7.5 BLACK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Come da figura

Le fascette serracavo presentano la massima forza di fissaggio e una lunga durata. Le fascette serracavo in acciaio, inoltre, offrono un fissaggio sicuro e duraturo anche in presenza di sollecitazioni estreme dei materiali, ad esempio temperature elevate o forti influssi chimici.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CB-R 200/7.5 BLACK
Nr.Cat.	1059210000
Versione	Fascette serracavo, Altezza x Larghezza: 200 x 7.5 mm, poliammide 66, 220 N
GTIN (EAN)	4032248806157
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati

Accessori CB-R 200/7.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	7,5 mm	Larghezza (pollici)	0,295 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7,874 inch
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Peso netto	1,09 g		

Materiale di installazione

Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Materiale	poliammide 66
Resistenza alla trazione	220 N		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	39-12-17-03	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DE PI830000 160627 001

Foglio dati

Accessori
CB-R 200/7.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

