

**Industrial Ethernet  
IE-PS-SCRJ1-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Connettori LWL SC-RJ secondo IEC 61754-24 per  
diametro esterno del filo 2,6...3 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-SCRJ1-POF
Nr.Cat.	<a href="#">1206720000</a>
Versione	Connettore FO, Inserto maschio SCRJ, POF, IP20
GTIN (EAN)	4032248988570
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet  
IE-PS-SCRJ1-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Peso netto 17,9 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.	Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
Temperatura di magazzino		Temperatura di posa	

**Dati generali**

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio	Descrizione articolo	Inserto maschio SCRJ, POF
Diametro filo singolo, max.	2,2 mm	Diametro guaina, max.	3,6 mm
Forza di estrazione del cavo, min.	100 N	Grado di protezione	IP20
Materiale base della custodia	PC UL 94 V0	Materiale boccola a crimpare	Rame, nichelato
Materiale calotta antipolvere	TPE	Materiale del passacavo antipiegamento	TPE
Materiale ghiera	Zalpacca, Foro 1050 µm	Materiale molla di compressione	Acciaio, inossidabile
Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB	Tipo di filo	POF
Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.	Utilizzo materiale custodia	Pressofusione di zinco

**Norme**

Connettori a norma	IEC 61754-24	N° certificato (UL)	E477798
--------------------	--------------	---------------------	---------

**Classificazioni**

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Industrial Ethernet  
IE-PS-SCRJ1-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**