

SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller offre una gamma vasta e completa di conduttori per sensori/attuatori. Forniamo cavi per sensori e cavi bus e valvole in varie dimensioni e lunghezze. Se non trovate un determinato prodotto o un prodotto della lunghezza desiderata, contattateci.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)
Nr.Cat.	1232640000
Versione	Cavo per bus, Numero di poli: 2, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
GTIN (EAN)	4050118016291
CPZ	100 m

SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 77,8 g

Dati tecnici del cavo

Numero di poli	2	Sezione del conduttore	1 mm ²
Diametro esterno	8 ± 0.4 mm	Schermato	Sì
Isolamento	PE	Codifica a colori	rosso, verde
Materiale della guaina	PVC	Colore della guaina	Nero
Alogeni	Sì	Campo delle temperature, posa mobile	-5...60 °C
Campo delle temperature, posa fissa	-30...80 °C	Idoneità all'installazione con catene portacavi	No
Raggio di curvatura min., fisso	8 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., mobile	8 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura	No	Cavi ibridi	No
Irradiazione con legami trasversali	No	Lunghezza cavo configurabile	No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)