

**Sistema di siglatura
THM-TWINMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La stampante THM TwinMark si basa sulla tecnologia a trasferimento termico e dispone di due testine di stampa separate. Le due testine di stampa funzionano in modo indipendente e consentendo la stampa sui due lati delle guaine termoretraibili. La stampante offre un'eccellente qualità di stampa ed è indicata per guaine termoretraibili TwinMark su bobina.

Il sistema di facile utilizzo è comandato dal software M-Print® PRO.

- Il display grafico LCD mostra tutte le principali informazioni di stato
- Posizionamento automatico con arresti per i margini
- È possibile stampare dati identici o differenti sul lato superiore e inferiore.
- Funzionamento con il software M-Print® PRO Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM-TWINMARK
Nr.Cat.	1140490000
Versione	Sistema di siglatura, Stampante a trasferimento termico, Trasferimento termico, 300 dpi, Guaine termoretraibili
GTIN (EAN)	4032248922413
CPZ	1 Pezzo

Sistema di siglatura THM-TWINMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	248 mm	Larghezza (pollici)	9,764 inch
Posizione verticale	554 mm	Altezza (pollici)	21,811 inch
Profondità	395 mm	Profondità (pollici)	15,551 inch
Peso	21 Kg	Peso netto	21.000 g

sistemi di siglatura

Alimentazione di tensione		Dotazione	THM TwinMark, Driver stampante, Cavo di rete, Connettore Euro, Spina UK, Connettore maschio US, Cavo USB, Software M-Print® PRO, Manuali (CD), NASTRO MM 110/360 SW Nastro a colori, Nucleo nastro a colori
	100...240 V AC		
Driver della stampante	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Funzionamento a batteria	No
Interfaccia	USB, Ethernet 10/100 base T, LAN	Processo di stampa	Trasferimento termico
Qualità di stampa	300 dpi	Requisiti del sistema	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Sistema operativo	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Software	M-Print® PRO
Tipo	Stampante THM TwinMark	Tipo di cartellino	Guaine termoretraibili
Velocità di stampa	125 mm/s		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000610	ETIM 4.0	EC000610
ETIM 5.0	EC000610	ETIM 6.0	EC000610
UNSPSC	43-17-25-14	eClass 5.1	24-32-11-02
eClass 6.2	19-14-01-04	eClass 7.1	24-32-11-02
eClass 8.1	24-32-11-02	eClass 9.0	24-32-11-90
eClass 9.1	24-32-11-02		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Konformitätserklärung 1140490000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
--	--