

SAI Passive
SAI-12-F 3P M8 L 15M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

La nuova linea M8 sottile offerta da Weidmüller. Questa famiglia di prodotto si distingue per la possibilità di siglare ogni punto d'innesto. Persino il ripartitore a 4 canali con M12 a 8 poli presenta in tutti i punti d'innesto M8 un cartellino sufficientemente grande. Inoltre questo ripartitore è più corto di molti tipi M8 normalmente in commercio.

- Ripartitore M8 sottile, corto e piatto.
- La famiglia è fornita con da 4 a 12 punti d'innesto M8 a 3 e 4 poli.
- Sono possibili equipaggiamenti misti degli M8 secondo i desideri del cliente.
- La linea M8 è dotata di fori trasversali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-12-F 3P M8 L 15M
Nr.Cat.	1234890000
Versione	SAI Passive, Interfacce passive per sensori e attuatori, M8, Versione con cavo fisso, 15 m, SI
GTIN (EAN)	4050118019513
CPZ	1 Pezzo

SAI Passive
SAI-12-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	24 mm	Larghezza (pollici)	0,945 inch
Posizione verticale	196 mm	Altezza (pollici)	7,717 inch
Profondità	18,2 mm	Profondità (pollici)	0,717 inch
Peso netto	1.448 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-
-------------------------	---

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati di collegamento

Uscita ripartitore	Versione con cavo fisso
--------------------	-------------------------

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	15 m	Numero di poli	14
Sezione dei fili (flessibile)	12 x 0,34 mm ² + 2 x 0,75 mm ²	Diametro esterno	7,7 mm
Schermato	No	Materiale della guaina	PUR
Colore della guaina	Nero	Alogeni	No
Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo	cicli di piegatura	2 Mio

Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP68	Numero di poli	14
Numero prese di contatto	12	Filettatura del collegamento	M8
LED	Sì		

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads


Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN
-------------------	-----------------------------------

**SAI Passive
SAI-12-F 3P M8 L 15M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Steckplatze	A	B	L	R
4	82	86	57.2	38
6	118	111	83.2	66
8	144	137	109.2	91
10	170	163	136.2	117
12	196	188	161.2	143

Schema elettrico

