

**Utensili di verifica
VT LCL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|----------------------------|
| Tipo | VT LCL |
| Nr.Cat. | 2436670000 |
| Versione | Cercacavi |
| GTIN (EAN) | 4050118450033 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Foglio dati

Utensili di verifica VT LCL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza | 155 mm | Larghezza (pollici) | 6,102 inch |
| Posizione verticale | 25 mm | Altezza (pollici) | 0,984 inch |
| Profondità | 23 mm | Profondità (pollici) | 0,906 inch |
| Peso | 60 g | Peso netto | 55,3 g |

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Strumenti di misura e prova

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Campo di misura della corrente/DC | 1000 V | Categoria del circuito di misura | CAT IV 1000 V |
| Grado di protezione | IP65 | Indicazione | ottico e acustico |
| Tensione nominale, max. | 1000 V AC | Tensione nominale, min. | 12 V AC |
| Tipo di batteria | Batteria 1,5 V tipo AAA | testato e approvato secondo | DIN EN 61010-1, DIN EN 61326 |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000494 | ETIM 4.0 | EC000494 |
| ETIM 5.0 | EC000494 | ETIM 6.0 | EC000494 |
| eClass 6.2 | 27-20-03-08 | eClass 7.1 | 27-20-03-08 |
| eClass 8.1 | 27-20-03-08 | eClass 9.0 | 27-20-03-08 |
| eClass 9.1 | 27-20-03-08 | | |

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Documentazione utente [Manual](#)