

Accessori
TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS 20/CX10 2M/ST/ZN
Nr.Cat.	031640000
Versione	Guida di supporto, TS 20, senza foro longitudinale, acciaio, zincato
GTIN (EAN)	4032248017331
CPZ	2 m

Foglio dati

Accessori TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0,787 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0,394 inch
Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0,394 inch
Peso netto	460 g		

Guide di supporto

Spessore	1,5 mm
----------	--------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-50
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks