SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gli adattatori M8/M12 e M12/M8 offrono una veloce implementazione della grandezza della presa.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
Nr.Cat.	1288000000
Versione	Connettore Y, M8 / M8
GTIN (EAN)	4050118079173
CPZ	1 Pezzo

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	8 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati di collegamento

Uscita singola 1 - connettore plug-in	Maschio M8	Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina M8
Coppia di serraggio del collegamento	M8: 0,5 Nm		

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	M8 = nessuno
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	4 A
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M8 / M8
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP67
Tensione nominale	24 V		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Approvazioni

Omologazioni	EAC
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



