

**JACKPAC  
JP TEST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Come moduli di funzione offriamo i seguenti prodotti:

- Moduli interruttori e commutatori in custodia portacomponenti chiusa EG2
- Moduli raddrizzatori e portafusibili in custodia portacomponenti chiusa EG2
- Moduli logici con funzioni AND, NAND, OR e NOR
- Moduli a diodi con max. 40 ingressi in forma aperta
- Moduli di equipaggiamento per il montaggio di componenti elettronici
- Convertitori di interfaccia seriale e convertitori AD/DA

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	JP TEST
Nr.Cat.	<a href="#">8794120000</a>
Versione	JACKPAC, Accoppiatori a relè, Tensione nominale: 18...24...30 V DC, Corrente permanente: 2 A, Spina/presa M12, codificato A
GTIN (EAN)	4032248483969
CPZ	1 Pezzo

**JACKPAC  
JP TEST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Lunghezza	83 mm	Lunghezza (pollici)	3,268 inch
Larghezza	36 mm	Larghezza (pollici)	1,417 inch
Posizione verticale	14,4 mm	Altezza (pollici)	0,567 inch
Peso netto	36 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	55 °C	Temperatura d'esercizio , min.	0 °C
Temperatura di magazzino, max.	70 °C	Temperatura di magazzino, min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio	0 °C...55 °C	Temperatura ambiente	0 °C...+55 °C
Temperatura di magazzino	-25 °C...70 °C		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Ingresso**

Tensione di comando nominale	24 V DC ± 25 %	Corrente nominale DC	2,2 mA (LED)
Indicatore di stato	LED verde		

**lato di comando**

Tensione nominale	18...24...30 V DC	Indicatore di stato	LED verde
-------------------	-------------------	---------------------	-----------

**Uscita**

Corrente permanente 2 A

**Lato di carico**

Corrente permanente 2 A

**Dati generali**

Colori grigio

**Cordinazione di isolamento**

Grado di protezione IP67

**Coordinamento dell'isolamento**

Grado di protezione IP67

**Dati di collegamento**

Tecnica di collegamento cavi Spina/presa M12, codificato A

**Foglio dati****JACKPAC  
JP TEST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-20-11-90
eClass 7.1	27-20-11-90	eClass 8.1	27-20-11-90
eClass 9.0	27-37-16-01	eClass 9.1	27-37-16-01

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>