

## Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato) KLIPPON POK 256012

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Klippon® POK – custodia in poliestere

Le custodie in poliestere rinforzato con fibra di vetro della serie Klippon® POK rappresentano una soluzione d'alta qualità per la protezione dei componenti elettrici. Queste custodie sono ideali nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello.

#### Caratteristiche:

- Poliestere rinforzato con fibra di vetro
- 17 taglie
- Due colori standard: grigio (simile a RAL 7001) e nero (simile a RAL 9011)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filetto di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLIPPON POK 256012
Nr.Cat.	<a href="#">1305950000</a>
Versione	Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 600 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, grigio argento
GTIN (EAN)	4050118108408
CPZ	1 Pezzo
Utensile necessario	<a href="#">9008540000</a>

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)**  
**KLIPPON POK 256012**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	600 mm	Larghezza (pollici)	23,622 inch
Posizione verticale	250 mm	Altezza (pollici)	9,842 inch
Altezza minima	120 mm	Profondità	120 mm
Profondità (pollici)	4,724 inch	Larghezza di fissaggio	580 mm
Altezza di fissaggio	200 mm	Peso netto	5.420 g

**PE70 Dati Generali**

Campi di applicazione	Impianti portuali, Settore meccanico, Processo industriale, Sistema dei trasporti	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Coppia di serraggio delle viti coperchio	2,5 Nm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Manicotto di montaggio
Norme	DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote	Spessore del materiale del coperchio	5 mm
Spessore del materiale della custodia	6,29 mm	Spessore materiale	6,29 mm
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro	Materiale delle guarnizioni	Cloroprene
Superficie	non trattato, lucido	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C	Resistenza agli urti	IK 08 secondo (IEC 62262 e DIN EN 50102)
Grado di protezione	IP66	Fissaggio della custodia	Installazione attraverso la parete posteriore custodia, Staffe di fissaggio
Allegato coperchio	Cacciavite a croce		

**Collegamenti a vite**

M12	32	M16	21
M20	15	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2		

**Collegamenti a vite a destra**

M12	32	M16	21
M20	15	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2		

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

M12	96	M16	80
M20	24	M25	20
M32	20	M40	8
M50	6		

**Dati generali Accessori**

Altezza di fissaggio	200 mm	Larghezza di fissaggio	580 mm
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro	Spessore materiale	6,29 mm
Superficie	non trattato, lucido		

**Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato)  
KLIPPON POK 256012**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Equipaggiamento orizzontale**

WDU 10 / ZDU 10	2x53	WDU 16 / ZDU 16	2x44
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x107	WDU 4 / ZDU 4	2x89
WDU 6 / ZDU 6	2x66		

**Equipaggiamento verticale**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

**Numeri certificati custodia**

Numero del certificato, custodia preconfezionata (EAC)	RU C-DE.Г508.B.01328	Numero del certificato, custodia vuota (EAC)	RU C-DE.Г508.B.00472
N° certificato (GERMLLOYD)	TAE00002R2	N&deg; Certificato (cULus)	E256877

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC000261
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Approvazioni**

Omologazioni


 ROHS Conforme
**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN.EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">FL KLIPPON POK EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN.DE</a> <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401_160412_001ISS01</a>
Specifiche del capitolato	<a href="#">Klippon POK 256012_1305950000_DE</a> <a href="#">Klippon POK 256012_1305950000_EN</a>

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)  
KLIPPON POK 256012**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**