

**BUGH BOX WM4 C BT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettori fotovoltaici WM4 C**

- un contatto a crimpare per cavi da 4 mm<sup>2</sup> e 6 mm<sup>2</sup>
- Certificazione TÜV secondo la nuova norma DIN EN 50521
- Possibilità di carichi con una corrente nominale fino a 35 A

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BUGH BOX WM4 C BT
Nr.Cat.	<a href="#">1530630000</a>
Versione	Fotovoltaico, Inserto, Femmina
GTIN (EAN)	4050118335453
CPZ	100 Pezzo

**BUGH BOX WM4 C BT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 5,5 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio continuo, min. -40 °C

Temperatura d'esercizio continuo, max. 85 °C

**Dati tecnici**

Approvazioni	TÜV (DIN EN 50521)	Corrente di dimensionamento	35 A
Diametro cavo, esterno, max.	7 mm	Diametro cavo, esterno, min.	5,5 mm
Filettatura (esterna)	M 12	Grado di lordura	2
Grado di protezione	IP65, IP67, IP2x aperto	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>	Tensione di dimensionamento	1500 V DC (IEC)
Tipo di cavo	2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014		

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC000379	ETIM 6.0	EC002928
eClass 6.2	22-57-02-90	eClass 7.1	27-44-05-01
eClass 8.1	27-44-05-01	eClass 9.0	22-57-92-03
eClass 9.1	27-44-01-07		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">BPZL WM4C LANG</a>