

**SAI-M23-SE-17-F-G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Tipo       | SAI-M23-SE-17-F-G                |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1224650000</a>       |
| Versione   | Connettore per sensori/attuatori |
| GTIN (EAN) | 4050118008487                    |
| CPZ        | 1 Pezzo                          |

## SAI-M23-SE-17-F-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e peso

Peso netto 9 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 125 °C Temperatura d'esercizio , min. -40 °C

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Norme

N° certificato (UR) E344862

## Dati generali

|                                |                                       |                              |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Cicli di inserimento           | > 1000                                | Codifica                     | nessuno              |
| Corrente nominale              | 8 A                                   | Diametro esterno conduttore  | -                    |
| Filettatura del collegamento   | M23                                   | Infiammabilità               | V-0                  |
| Materiale base della custodia  | Poliammide termoplastico<br>PA 6, PBT | Materiale dei contatti       | Lega di rame e zinco |
| Numero di poli                 | 17                                    | Numero/diametro dei contatti | 17 x 1 mm            |
| Resistenza contro l'isolamento | > 10 <sup>6</sup> mΩ                  | Superficie dei contatti      | dorata               |
| Tipo di collegamento           | Collegamento a saldare                |                              |                      |

## Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC000438    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-05 |            |             |

## Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

## Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)