

SAI-M23-SE-7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Assegnazione di PIN

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-SE-7
Nr.Cat.	1170030000
Versione	Connettore per sensori/attuatori, Inserto
GTIN (EAN)	4032248962 143
CPZ	1 Pezzo

SAI-M23-SE-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	3 g
------------	-----

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	125 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Norme

N° certificato (UR)	E344862
---------------------	---------

Dati generali

Cicli di inserimento	> 1000	Codifica	nessuno
Corrente nominale	2 mm Kontakt = 20 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M23	Forma	Maschio
Infiammabilità	V-0	Materiale base della custodia	Poliammide termoplastico PA 6, PBT
Numero di poli	7	Numero/diametro dei contatti	7 x 2 mm
Resistenza contro l'isolamento	> 10 ¹⁰ Ω	Tensione di dimensionamento	2 mm Kontakt = 300 V
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.
---------------------------	---

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads


Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
-------------------	---

SAI-M23-SE-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1.5