

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller offre una gamma vasta e completa di conduttori per sensori/attuatori. Forniamo cavi per sensori e cavi bus e valvole in varie dimensioni e lunghezze. Se non trovate un determinato prodotto o un prodotto della lunghezza desiderata, contattateci.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC
Nr.Cat.	1232650000
Versione	Cavo per bus, Numero di poli: 5, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
GTIN (EAN)	4050118016383
CPZ	100 m

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 52 g

Dati tecnici del cavo

Numero di poli	5	Sezione dei fili (flessibile)	2x 0,34 mm ² + 2x 0,22 mm ²
Diametro esterno	7 ± 0.3 mm	Schermato	Sì
Isolamento	PVC	Codifica a colori	bianco, blu, rosso, Nero
Materiale della guaina	PVC	Colore della guaina	Nero
Alogeni	Sì	Campo delle temperature, posa mobile	-10...80 °C
Campo delle temperature, posa fissa	-40...80 °C	Guaina secondo UL AWM Style	2571 (80 °C)
Idoneità all'installazione con catene portacavi	No	Raggio di curvatura min., fisso	5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo	accelerazione	5 m/s ²
Velocità	180 m/min	cicli di piegatura	3 Mio
Resistente alle perle di saldatura	No	Cavi ibridi	No
Irradiazione con legami trasversali	No	Lunghezza cavo configurabile	No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

DownloadsBrochure/Catalogo [FL FIELDWIRING EN](#)