

cartuccia fusibile NH, NH000, In: 50 A, gG, Un AC: 400 V, indicatore combinato, isolato attacchi



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH
Esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento combinato
Esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
Esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH
Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH000
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	3NA6
Tipo di tensione	AC
Corrente / con AC / valore nominale	50 A
Tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	400 V
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati

## Capacità di commutazione

Potere di interruzione corrente

- secondo IEC 60947-2 / valore nominale 120 kA

## Dissipazione

Potenza dissipata [W] 4,28 W

Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo 4,28 W

## Elettricità

corrente nominale  $I_n$  / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel] 47,5 A

## Progettazione meccanica

Larghezza

- della custodia 21 mm

Posizione di montaggio qualsiasi, preferibilmente verticale

Peso netto 119 g

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente -5 ... +40 °C

- durante l'immagazzinaggio Umidità relativa 90% a 20 °C

Categoria ambientale -20 ... +50 con...ità relativa

## Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 F
- secondo IEC 81346-2:2009 F

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------



VDE

[Special Test Certificates](#)

[Miscellaneous](#)



GL

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA6820-4>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA6820-4>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6820-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6820-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>



1

-F1



2