

base DIAZED DII 25A AC DC 500 V contatto di testa/morsetto a staffa



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Sistema di fusibili DIAZED
Esecuzione del prodotto	DIAZED, base, contatto di testa/morsetto a staffa
Esecuzione della base fusibile	Calibratore a bussola
Dati tecnici generali	
Numero di poli	1
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	DIII
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	25 A
Tensione di alimentazione / con AC / valore nominale	500 V
Dettagli	
Parte integrante del prodotto / copertura	No
Progettazione meccanica	
Altezza	70 mm
Larghezza	38,4 mm
Profondità	46,6 mm

Peso netto	99,56 g
Materiale / della custodia	porcellana

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F
F

General Product Approval	Declaration of Con- formity	Test Certificates
---------------------------------	--	--------------------------



KEMA



VDE



EG-Konf.

[Type Test
Certificates/Test Report](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SF1005>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SF1005>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF1005

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



