

base DIAZED a cavaliere SR60 3 P, DII, 25A, 500V per sbarre collettrici 5/10 mm esecuzione del calibratore a vite



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Sistema di fusibili DIAZED
Esecuzione del prodotto	BASE A CAVALIERE DII
Esecuzione della base fusibile	Calibratore a bussola
Dati tecnici generali	
Numero di poli	3
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	DII
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	25 A
Tensione di alimentazione / con AC / valore nominale	500 V
Dettagli	
Parte integrante del prodotto / copertura	No
Progettazione meccanica	
Altezza	200 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	43,5 mm

Peso netto	295 g
Materiale / della custodia	altro

Certificati

Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> • secondo EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • secondo IEC 81346-2:2009 	F

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=5SF6020>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SF6020>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5SF6020

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

