

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Scatola di giunzione / giunto, versione FreeCon per
connettori PushPull Var.14 secondo IEC 61076-3-117

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CD-V14MRJ-C-MA
Nr.Cat.	1068870000
Versione	Presa di collegamento, FreeCon, RJ45, Inserto
GTIN (EAN)	4032248823895
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	286,47 g
------------	----------

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Coperchio: zinco pressofuso, nichelato		

Dati tecnici del giunto RJ45

Carico ammissibile (giunto RJ45)	1 A	Categoria (giunto RJ45)	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Materiale di base custodia (giunto RJ45)	Pressofusione di zinco, PA 66	Resistenza contatti (giunto RJ45)	≤ 20 mΩ
Resistenza di isolamento (giunto RJ45)	> 500 MΩ	Rigidità dielettrica, contatto - contatto, min (giunto RJ45)	≥ 1000 V DC
Rigidità dielettrica, contatto - schermatura, max. (giunto RJ45)	≥ 1500 V DC	Superficie di contatto (giunto RJ45)	Oro su nichel

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-5	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	---	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentazione utente


[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[DUXR.E316369](#)

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Disegni

Disegno quotato




Bottom view

Disegno quotato




Front view

Disegno quotato



Bottom view with mounting foot

Disegno quotato



Side view