



IDEAL NETWORKS

SignalTEK NT






Breve Guida di Utilizzo
156870 edizione 3

© IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd 2018

A subsidiary of IDEAL INDUSTRIES INC.



IDEAL INDUSTRIES, INC.




1	Porta RJ45	13	Modulo di alimentazione
2	LED attività RJ45	14	LED caricatore
3	LED collegamento RJ45	15	Connettore DC in
4	Porta ottica (SFP)	16	Pulsante Autotest
5	LED Attività ottica	17	LED link
6	LED collegamento ottico	18	LED stato
7	Porta USB	19	LED velocità linea 1000 Mb/s
8	Touchscreen display	20	LED velocità linea 100 Mb/s
9	Tasti funzione da F1 a F3	21	LED velocità linea 10 Mb/s
10	Tasto Escape	22	Pulsante Autotest remoto
11	Tasti cursore e ENTER	23	LED alimentazione
12	Pulsante ON/OFF	24	Adattatore Wi-Fi



*LED caricatore	Stato
Verde	Modulo di alimentazione in carica
Spento (con il caricatore collegato)	Modulo di alimentazione carico
Lampeggio verde	Modulo di alimentazione non in carica

Quattro modalità di spostamento


A



B





C







Escape - torna al menu precedente

ENTER - conferma la selezione



D






Test mappatura






Test cavo



INIZIA




Test IP



Test prestazioni

2/5000 Myjob 15:32



1000 Mb/s-FD
Auto Neg On
No-PoE

IPv4-172.20.20.17
IPv6- 2001:777:0db8:2::1/64

LAVORI TESTS

TROVA PC TESTE SETUP

DATA

VOIP

INIZIA

VoIP Myjob 15:34

PASSATO 00:00:10

Link Rate 1000 Mb/s-FD

Frame Size 218

IR (Mb/s) 0,9

Tx 5.160

100%

Rx 5.160

100%

Errori 0

0%

INIZIA SALVA SETUP

TESTS

DATA

VOIP

VoIP Myjob 00:34

No. of Calls 10

Info. Rate (Mb/s) 0,9

Threshold (Frames) 0

Durata 00:00:10

(hh:mm:ss)

Frame Size 218

Frame Fill Random

APPLICA

Salva e visualizza risultati dei test

Ping Myjob 15:31

Target
172.20.20.57

Info PASSATO

Tx 100/100

Rx 100

Ritardo(ms)

Min 0,9

Media 3,7

Max 21,1

INIZIA SALVA SETUP

2 test salvati.
Capacità
memoria =
5000 test

2/5000 Myjob 15:30

1000 Mb/s-FD
Auto Neg On
No-PoE

IPv4-172.20.20.17
IPv6- 2001:777:0db8:2::1/64

LAVORI TESTS

TRAVA PORTE SETUP

Salva risultato in
SignalTEK NT



Visualizza

Ping 0021 10:16

Target
172.20.20.57

Info PASSATO

Tx 100/100

Rx 100

Ritardo(ms)

Min 0,6

Media 0,9

Max 1

SETUP

2	Myjob	44	50	Seleziona Lavoro
5	0025			Seleziona Risultato

Salva su USB

SU USB



Scaricare il rapporto sullo smartphone tramite l'app **IDEAL AnyWARE™** per Android™/Apple



Apple è un marchio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.


Android è un marchio di Google Inc

Alberi menu Tests


Modalità Cavo




Modalità Ethernet



1



2



3

