



Switch KVM Compact DVI-D Single Link, USB 2.0 & Audio, 2 Porte

Cod.Art.: 42341

Descrizione

- Commutazione di Monitor, mouse, tastiera ed altre periferiche USB 2.0
- Spegnimento automatico di monitor, periferiche USB e audio / microfono
- La commutazione avviene tramite tasto "Quick Switch" o tastiera
- Supporta segnali DVI-D fino a 1920 x 1200 e HDCP (HD Ready)***

*** Questo prodotto non è adatto per connessioni di Monitor HDMI, schede grafiche e notebook/PC. Per tali connessioni vi consigliamo la versione KVM HDMI [Art. 42340](#)

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: DVI-D
- Interfaccia Consolle: USB
- Standard delle Interfacce: DVI-D (Single Link), USB 2.0
- Risoluzione Massima Supportata: 1920x1200@60Hz
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Stereo Analogico
- Porte Audio Separate: 2 x 3.5mm (Femmina)
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Consolle: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 2
- Installabile in Cascata: -
- Metodo di Commutazione: Pulsanti, Hotkey & Software
- Installabile a Rack 19": -
- Funzioni Particolari: Supporta Hub USB 2.0 Hubs e condivisione periferiche

Connettori

- Interfacce della Consolle: DVI (Femmina), USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)
- Interfacce per PC/Server: 2 x DVI-D (Maschio), USB 2.0 Tipo A (Maschio), 2 x 3.5mm (Maschio), cavi integrati
- Altre Interfacce: -
- Alimentazione: -

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 85x55x25mm (3.35x2.17x0.98in), lunghezza cavi 0.9m (2.95ft)
- Materiale della scocca: Plastica
- Peso Netto: 0.46kg (1.01lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 0~90% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di Corrente: alimentato via USB
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 160x75x165mm (6.3x2.95x6.5in)
- Peso Lordo: 0.6kg (1.32lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- KVM Switch (Cavi KVM + Audio Integrati)
- Manuale Lindy
- CD con Software

Riferimenti per l'ordine

- No.: 42341
- EAN: 4002888423410