



Adattatore DisplayPort a DVI

Cod.Art.: 41004

Descrizione

Questo cavo-adattatore consente di collegare una sorgente con interfaccia DisplayPort ad un Monitor con interfaccia DVI. E' particolarmente utile nell'utilizzo dei più recenti computer portatili, PC e altri dispositivi con usicta Display Port. Converte i due diversi segnali.

- Supporta risoluzioni DVI-D fino a 1920x1200
- Compatibile con le specifiche DisplayPort 1.2
- Compatibile con le specifiche HDMI 1.3, velocità fino a 2,25Gbit/s
- Compatibile con le specifiche DVI-D 1.1 Single Link, velocità fino a 1,65 Gbit/s
- Connettori: DisplayPort Maschio e DVI-D Femmina
- Lunghezza cavo: 15cm
- Funzione Eyefinity non supportata
- 2 Anni di garanzia

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: DisplayPort Maschio
- Connettore B: DVI-D Femmina (Single Link)
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Oro
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 20x53.02x11mm (0.79x2.09x0.43in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 150mm (5.91in)
- Standard: DP 1.2 / DVI 1.0

- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 6.5mm (0.26in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 28AWG
- Schermatura: Lega di alluminio e magnesio, copertura 85%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 10.8 Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1200@60Hz 4:4:4 12bit
- Attenuazione nominale:
 - 300kHz-825MHz - <5dB
 - 825MHz-2.475GHz - <5dB
 - 2.475GHz-4.125GHz - <12dB
 - 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
- Raggio minimo di curvatura: NA
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Codice Articolo: 41004
- EAN: 4002888410045

© LINDY 2019