



## Extender USB 2.0 Cat.5, 50m

Cod.Art.: 42693

### Descrizione

- Estende un collegamento USB 2.0 fino a 50m tramite un cavo di rete UTP Cat.5/5e/6 (non incluso)
- Plug & Play, indipendente dal sistema operativo
- Perfetto per l'uso con periferiche USB 2.0 come memorie di massa, stampanti, scanner, mouse e tastiere
- Supporta le specifiche USB 2.0 High Speed e USB 1.1 Full Speed / Low Speed
- 2 anni di garanzia

Questo Extender USB 2.0 Cat.5 trasferisce il segnale da un computer ad una periferica USB fino a 50m di distanza. E' composto da due unità, un trasmettitore da connettere al computer, e un ricevitore da connettere alla periferica USB. Per la connessione tra le due unità occorre un cavo di rete standard UTP Cat.5/5e/6 (non incluso).

Connettendo un hub USB al ricevitore è possibile collegare più periferiche USB. Include un alimentatore esterno per un'ottima affidabilità e stabilità del segnale.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfacce USB: USB 2.0
- Larghezza di Banda Supportata: 480 Mbps
- Distanza Massima: 50m (164.04ft)
- Mezzo Trasmissivo: Cavo di rete Cat.5/5e/6 o superiore
- Chipset: LG-8311
- Caratteristiche speciali: -

## Connettori

- Ingressi del Trasmettitore: USB Tipo A (Maschio)
- Uscite del Trasmettitore: RJ45 (Femmina)
- Ingressi del Ricevitore: RJ45 (Femmina)
- Uscite del Ricevitore: USB Tipo A (Femmina)
- Alimentazione: 3.5/1.35mm DC

## Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 30x60x15mm (1.18x2.36x0.59in)
- Materiale della scocca: Plastica
- Peso Netto: 0.064kg (0.14lb)
- Temperatura Operativa: -0° - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5VDC 2.1A
- Colore: Nero

## Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 140x130x85mm (5.51x5.12x3.35in)
- Peso complessivo: 0.235kg (0.52lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenuto della confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 42693
- EAN: 4002888426930