



Cavo USB 2.0 Tipo A a B Cromo Line, 2m

Cod.Art.: 36642

Descrizione

- Cavo USB 2.0 Tipo A a B di alta qualità e design ricercato
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Connettori e contatti placcati oro, guscio in ABS cromato
- Cavo con doppia schermatura, resistente alla corrosione, conduttori in rame stagnato ad alte prestazioni
- USB 2.0, 480Mbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi USB 2.0 Tipo A a B Cromo, caratterizzati da connettori cromati e contatti placcati oro per un mix di prestazioni e design di alto livello.

I cavi USB 2.0 Cromo Line sono realizzati con conduttori in rame stagnato per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Contatti e connettori sono placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m e 7.5m.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 2.0 Tipo A Maschio
- Connettore B: USB 2.0 Tipo B Maschio
- Materiale dei Connettori: ABS, cromato
- Placcatura dei Connettori: Oro 1µm
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Oro 3µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - A: 16x35x8.3mm (0.63x1.38x0.34in)
 - B: 11.8x35x10.2mm (0.47x1.38x0.40in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m (6.56ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Grigio
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.6mm (0.18in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 24/28AWG
- Schermatura: Treccia in rame 85%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480 Mbit/s
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale:
 - 0.5-5m: 0.5-400MHz < 5.8db
 - 7.5m: 0.5-400MHz < 7.0db
- Raggio minimo di curvatura: 55mm (2.2in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36642
- EAN: 4002888366427

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36640 - 0.5m (1.64ft)
- 36641 - 1m (3.28ft)
- 36642 - 2m (6.56ft)
- 36643 - 3m (9.84ft)
- 36644 - 5m (16.44ft)
- 36645 - 7.5m (24.61ft)

© LINDY 2019