



Converter DVI-D a VGA

Cod.Art.: 38189

Descrizione

Questo adattatore è la soluzione ideale per collegare apparecchiature DVI-D a vecchi monitor e proiettori VGA.

Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200.

Lunghezza del cavo: 10 cm ca.

Colore: Nero

Garanzia: 2 anni

NOTA: Questo dispositivo non supporta i segnali HDCP

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: DVI-D Maschio (Single Link)
- Connettore B: VGA Femmina
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo
- Placcatura dei Pin: Nickel
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 45x45x15mm (1.77x1.77x0.59in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 100mm (3.94in)
- Standard: DVI 1.3 (Single Link)
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5.5mm (0.22in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: Lega di alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 4.95 Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1200@60Hz 12bit
- Attenuazione nominale:
 - 300kHz-825MHz <5dB
 - 825MHz-2.475GHz 5dB-12dB
 - 2.475GHz-4.125GHz 12dB-20dB
 - 4.125GHz-5.1GHz 20dB-25dB
- Raggio minimo di curvatura: 55mm (2.17in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Codice Articolo: 38189
- EAN: 4002888381895