



Metal Hub USB 2.0, 7 Porte

Cod.Art.: 42794

Descrizione

- Fornisce 7 porte USB 2.0 HighSpeed con velocità di trasferimento fino a 480Mbps
- Hub USB con scocca ad alta resistenza - Perfetto per applicazioni industriali
- Telaio in robusto metallo con elevata protezione dalle interferenze EMC e staffe integrate per installazione a pannello
- Alimentazione tramite Bus USB o alimentatore esterno
- 2 anni di garanzia

L'Hub USB 2.0 Lindy a 7 Porte è stato progettato per fornire un sistema di collegamento affidabile in ambienti particolarmente esigenti. Questo hub di grado industriale include un telaio totalmente realizzato in metallo che fornisce un'elevata protezione dalle interferenze EMC. Inoltre questa robusta scocca include le staffe di montaggio per facilitarne l'installazione in ambienti industriali.

Ogni porta è provvista di una protezione individuale dal corto circuito mentre l'alimentatore incluso fornisce una sorgente di alimentazione continua e sicura.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Standard USB: USB 2.0
- Larghezza di banda supportata: 480Mbps
- Chipset: FE 2.1
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo A
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: Staffe di montaggio integrate

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo B (Femmina)
- Uscite: 7 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentatore: Connettore DC 5.5/2.1mm

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 165x48x24mm (6.5x1.89x0.94in)
- Lunghezza del cavo: -
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.251kg (0.55lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Tasso di umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5VDC 3.5A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 222x156x40mm (8.74x6.14x1.57in)
- Peso complessivo: 0.648kg (1.43lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione

- Metal Hub USB 2.0, 7 Porte
- Cavo USB 2.0 Tipo A a B, 1.8m
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AU)

Riferimenti per l'ordine

- No.: 42794
- EAN: 4002888427944