

Prolunga Attiva USB 2.0, 20m

Cod.Art.: 42631



Descrizione

- Prolunga attiva USB 2.0 da 20m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Supporta la connessione in cascata di 2 cavi per raggiungere distanze più lunghe
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 2.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 2.0 a distanze superiori a 20m mantenendo una velocità di trasferimento dati di 480Mbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer e USB A Femmina dove poter collegare periferiche come pen drive, webcam, ecc. per posizionarle alla distanza desiderata. Supporta la connessione di 2 prolunghe in cascata per coprire una distanza complessiva di 40m.

La prolunga attiva USB 2.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A. Perfetta per installazioni sia professionali che domestiche. Raccomandiamo l'utilizzo di questa prolunga in combinazione con periferiche USB a basso consumo o autoalimentate, non con periferiche ad alto consumo.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo A Femmina
- Alimentatore: -
- Materiale dei Connettori: Plastica
- Placcatura dei Connettori: Fronte: Oro
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro

- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - USB A Maschio: 15.7x39x8mm (0.62x1.54x0.31in)
 - USB B Femmina: 24x53x12mm (0.94x2.09x0.47in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 20m (65.62ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Grigio
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.7mm (0.19in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 28/22AWG
- Schermatura: 65% Maglia in alluminio e magnesio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480 Mbps
- Attenuazione nominale:
 - 0.064MHz - <0.08dB
 - 0.256MHz - <0.11dB
 - 0.512MHz - <0.13dB
 - 0.772MHz - <0.15dB
 - 1.0MHz - <0.20dB
 - 4MHz - <0.39dB
 - 8MHz - <0.57dB
 - 12MHz - <0.67dB
 - 24MHz - <0.95dB
 - 48MHz - <1.35dB
 - 96MHz - <1.90dB
 - 200MHz - <3.20dB
 - 400MHz - <5.80dB
- Raggio minimo di curvatura: 30mm (1.18in)
- Massimo carico in trazione: -
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Mezzo Trasmissivo: Coppia ritorta
- Tecnologia Trasmissivo: USB 2.0

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 152x141x96mm (5.98x5.55x3.78in)
- Peso netto: 0.6kg (1.32lb)
- Peso complessivo: 0.687kg (1.51lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Prolunga Attiva USB 3.0, 20m

Riferimenti per l'ordine

- No.: 42631
- EAN: 4002888426312

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 42915 - 5m (16.4ft)
- 42630 - 10m (32.81ft) with hub

© LINDY 2019