



Hub USB 3.0, 4 Porte

Cod.Art.: 43143

Descrizione

- Fornisce 4 porte aggiuntive USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed
- Supporta trasferimento dati SuperSpeed fino a 5Gbps
- Compatibile con tutti i PC dotati di porte USB Tipo A
- Alimentato via bus USB o con porta DC per alimentatore esterna (non incluso)
- 2 anni di garanzia

L'Hub a 4 Porte USB 3.0 fornisce 4 ingressi USB Tipo A SuperSpeed per connettere più periferiche USB ad una singola porta Tipo A del vostro computer. Questo prodotto è in grado di raggiungere velocità fino a 5Gbps, ma è anche retro compatibile con gli standard USB 2.0 e 1.1.

L'hub è alimentato via Bus USB, ma è anche disponibile una presa DC a cui è possibile collegare un alimentatore esterno (non incluso) nel caso si debbano collegare dispositivi che richiedano più potenza per funzionare. A questo si aggiunge un'installazione totalmente 'Plug and Play' senza la necessità dell'installazione di drivers rendendo la procedura elementare sia per utenti professionali che per quelli alle prime armi.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Standard USB: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Chipset: GL3520
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo A
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: -

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo Micro-B (Femmina)
- Uscite: 4 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentatore: Connettore DC 3.5/1.35mm

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 80x50x13mm (3.15x1.97x0.51in)
- Lunghezza del cavo: -
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.05kg (0.11lb)
- Temperatura operativa: -5°C - 50°C (23°F -122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Tasso di umidità: 0 - 85% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5VDC 2A
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Blister
- Dimensioni confezione: 135x195x20mm (5.31x7.68x0.79in)
- Peso complessivo: 0.1kg (0.22lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione

- Hub USB 3.0, 4 Porte
- Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro-B, 0.5m
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43143
- EAN: 4002888431439