



Converter DisplayPort 1.2 a HDMI 18G attivo

Cod.Art.: 41068

Descrizione

- Ingresso: DisplayPort Maschio
- Uscita: HDMI Tipo A Femmina
- Supporta risoluzioni fino a 3840 x 2160p 60Hz, 8 bit
- Supporta le specifiche HDCP 1.4/2.2, DPCP e Audio digitale
- Supporta formati compressi (AC-3, DTS, HBR, ecc) e LPCM fino a 8 canali
- Supporta AMD Eyefinity, NVIDIA Surround & Intel Collage
- Lunghezza del cavo: ca. 15cm
- Bus powered, alimentato dalla sorgente DisplayPort
- Unidirezionale, utilizzabile solo per collegare un monitor HDMI da un'uscita DisplayPort

Versione Mini DisplayPort [Art. 41069](#)

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: DisplayPort Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Femmina
- Materiale dei Connettori: Termoplastica
- Placcatura dei Connettori: Oro flash
- Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo
- Placcatura dei Pin: Oro flash
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 45x45x15mm (1.77x1.77x0.59in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 150mm (5.91in)

- Standard: DVI 1.3 / HDMI 2.0a
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5mm (0.2in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: Lega di alluminio e magnesio, copertura del 65%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 18 Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale:
 - 300kHz-825MHz - <5dB
 - 825MHz-2.475GHz - <5dB
 - 2.475GHz-4.125GHz - <12dB
 - 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 55mm (2.17in)
- Temperatura operativa: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Codicel Articolo: 41068
- EAN: 4002888410687