

Ripetitore DisplayPort 1.2, 40m

Cod.Art.: 38413



Descrizione

- Estende segnali DisplayPort 1.2 fino a 40m di distanza
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz
- Supporto DP++ / DisplayPort Dual Mode
- Installazione Plug and Play – nessun driver richiesto
- 2 anni di garanzia

Questo ripetitore DisplayPort 1.2 consente di aumentare la tratta utilizzando cavi DisplayPort per raggiungere fino a 30m di distanza. Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz per la trasmissione di segnali 4K 60Hz con supporto della codifica HDCP 1.4 e DPCP per qualsiasi segnale e sorgente video. Grazie al supporto DP++ può essere collegato anche a monitor VGA, DVI Single Link o HDMI utilizzando gli appositi convertitori.

Il ripetitore è la soluzione ideale per installazioni professionali AV/IT e home cinema che necessitano di mantenere la qualità del segnale inalterata anche su distanze molto lunghe come per esempio nella connessione di computer con scheda grafica DP ad un monitor o proiettore DP.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: DisplayPort
- Standard delle interfacce: DisplayPort 1.2
- Larghezza di banda supportata: 21.6 Gbps
- Distanza massima in ingresso:
 - 40m (131.23ft) - 2560x1600@60Hz
 - 35m (114.83ft) - 3840x2160@30Hz
 - 10m (32.81ft) - 3840x2160@60Hz
- Distanza massima in uscita:
 - 20m (65.62ft) - 2560x1600@60Hz
 - 15m (49.21ft) - 3840x2160@30Hz
 - 5m (16.4ft) - 3840x2160@60Hz

- Risoluzione massima in uscita:
 - 20m (65.62ft) - 2560x1600@60Hz
 - 20m (65.62ft) - 3840x2160@30Hz
 - 5m (16.4ft) - 3840x2160@60Hz
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz
- Supporto HDCP: 1.4
- Mezzo trasmissivo: 2 x DisplayPort Cable
- Funzioni particolari: Compatibile DPCP

Connettori

- Ingresso: DisplayPort (Femmina)
- Uscita: DisplayPort (Femmina)
- Alimentazione: Presa DC 3.5/1.35mm

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni PxAxA: 54x54x19mm (2.13x2.13x0.75in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.11kg (0.24lb)
- Temperatura operativa: 5°C - 50°C (41°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 0-80% RH (non condensata)
- Assorbimento di corrente: 5VDC 1A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Blister
- Dimensioni confezione: 126x202x58mm (4.96x7.95x2.28in)
- Peso lordo: 0.3kg (0.66lb)
- Garanzia (anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione

- Ripetitore DP
- Alimentatore Multi-Country (UK, Euro, US, AUS)
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine

- No. 38413
- EAN: 4002888384131

