

RFF 607 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RFF 607 54/230V GY
Nr.Cat.	2557770000
Versione	Ventola del filtro, 230 V, 230 V, IP54, grigio
GTIN (EAN)	4050118568417
CPZ	1 Pezzo

RFF 607 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	470 mm	Larghezza (pollici)	18,504 inch
Posizione verticale	470 mm	Altezza (pollici)	18,504 inch
Profondità	470 mm	Profondità (pollici)	18,504 inch
Peso netto	4.100 g		

Dati generali

Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	Altezza di fissaggio	95 mm
Classe del filtro	G 3	Con filtro	Sì
Emissione di rumore	69 dB (A)	Esecuzione EMC	Nessuno
Flusso del volume, uscita libera	550 m ³ /h	Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm
Profondità di montaggio	57 mm	Tensione AC nominale	230 V AC
Tensione di alimentazione, max	230 V	Tensione di alimentazione, min.	230 V
Tipo di collegamento	Morsettieria	Tipo di montaggio	innestabile

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Approvazioni


Omologazioni

ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity

Graph



Graph

