

RFF 607 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RFF 607 33/230V GY
Nr.Cat.	2557780000
Versione	Ventola del filtro, 230 V, 230 V, IP33, grigio
GTIN (EAN)	4050118568424
CPZ	1 Pezzo

RFF 607 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	470 mm	Larghezza (pollici)	18,504 inch
Posizione verticale	470 mm	Altezza (pollici)	18,504 inch
Profondità	470 mm	Profondità (pollici)	18,504 inch
Peso netto	4.100 g		

Dati generali

Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	Altezza di fissaggio	95 mm
Con filtro	No	Emissione di rumore	69 dB (A)
Esecuzione EMC	Nessuno	Flusso del volume, uscita libera	700 m ³ /h
Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm	Profondità di montaggio	57 mm
Tensione AC nominale	230 V AC	Tensione di alimentazione, max	230 V
Tensione di alimentazione, min.	230 V	Tipo di collegamento	Morsettiera
Tipo di montaggio	innestabile		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Dati ingegneristici	STEP
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity