

**RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RFF 610 33/230V GY
Nr.Cat.	<a href="#">2557820000</a>
Versione	Ventola del filtro, 230 V, 230 V, IP33, grigio
GTIN (EAN)	4050118568462
CPZ	1 Pezzo

**RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	470 mm	Larghezza (pollici)	18,504 inch
Posizione verticale	470 mm	Altezza (pollici)	18,504 inch
Profondità	470 mm	Profondità (pollici)	18,504 inch
Peso netto	4.300 g		

**Dati generali**

Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	Altezza di fissaggio	95 mm
Con filtro	No	Emissione di rumore	77 dB (A)
Esecuzione EMC	Nessuno	Flusso del volume, uscita libera	1.000 m <sup>3</sup> /h
Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm	Profondità di montaggio	57 mm
Tensione AC nominale	230 V AC	Tensione di alimentazione, max	230 V
Tensione di alimentazione, min.	230 V	Tipo di collegamento	Morsettiera
Tipo di montaggio	innestabile		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

**Approvazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>