

EF 10 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali. I dettagli ben progettati, come la funzionale copertura a cerniera, permettono un cambio rapido e senza l'uso di utensili del tappetino per filtro, per risparmiare tempo e denaro.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EF 10 54 GY
Nr.Cat.	2557070000
Versione	Filtro di scarico, IP54, grigio
GTIN (EAN)	4050118567700
CPZ	1 Pezzo

EF 10 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	109 mm	Larghezza (pollici)	4,291 inch
Posizione verticale	109 mm	Altezza (pollici)	4,291 inch
Profondità	23 mm	Profondità (pollici)	0,906 inch
Peso netto	60 g		

Dati generali

Altezza delle sezioni di montaggio	92 mm	Altezza di fissaggio	4 mm
Classe del filtro	G 3	Con filtro	Sì
Esecuzione EMC	Nessuno	Larghezza delle sezioni di montaggio	92 mm
Materiale	Termoplastico	Profondità di montaggio	19 mm
Tipo di montaggio	innestabile		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**Dati ingegneristici [STEP](#)