

REF 600 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali. I dettagli ben progettati, come la funzionale copertura a cerniera, permettono un cambio rapido e senza l'uso di utensili del tappetino per filtro, per risparmiare tempo e denaro.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	REF 600 54 GY
Nr.Cat.	2557840000
Versione	Filtro di scarico, IP54, grigio
GTIN (EAN)	4050118568486
CPZ	1 Pezzo

REF 600 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	436 mm	Larghezza (pollici)	17,165 inch
Posizione verticale	436 mm	Altezza (pollici)	17,165 inch
Profondità	252 mm	Profondità (pollici)	9,921 inch
Peso netto	2.500 g		

Dati generali

Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	Altezza di fissaggio	72 mm
Classe del filtro	G 3	Con filtro	Sì
Esecuzione EMC	Nessuno	Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm
Profondità di montaggio	34 mm	Tipo di montaggio	innestabile

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Dati ingegneristici

[STEP](#)