

THSW 0°+60°C NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Termostati e igrostatii sono il complemento perfetto per le ventole dei filtri e i riscaldatori per gli armadi elettrici. Le ventole dei filtri e i riscaldatori lavorano unicamente quando è veramente necessario raffreddare o riscaldare. L'uso di termostati e igrostatii basati sulla domanda assicura una maggiore efficienza energetica e costi sicuri.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THSW 0°+60°C NC
Nr.Cat.	2558230000
Versione	Interruttore di temperatura, bianco grigio
GTIN (EAN)	4050118568882
CPZ	1 Pezzo

THSW 0°+60°C NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	40 mm	Larghezza (pollici)	1,575 inch
Posizione verticale	72 mm	Altezza (pollici)	2,835 inch
Profondità	36 mm	Profondità (pollici)	1,417 inch
Peso netto	50 g		

Dati generali

Corrente di commutazione, contatto NC	10 A	Corrente di commutazione, contatto NC, carico induttivo, $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Differenza di commutazione	<7 K	Esecuzione contatto	1 contatto NC
Intervallo di regolazione della temperatura, max.	40 °C	Intervallo di regolazione della temperatura, min.	0,01 °C
Tensione di commutazione	240 V AC	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Tipo di montaggio	Guida di supporto	Tolleranza di commutazione	±4 K

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Operating instructions
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity