

FF 65 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FF 65 54/230V BK
Nr.Cat.	2556880000
Versione	Ventola del filtro, 230 V, 230 V, IP54, Nero
GTIN (EAN)	4050118567502
CPZ	1 Pezzo

FF 65 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	320 mm	Larghezza (pollici)	12,598 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12,598 inch
Profondità	157 mm	Profondità (pollici)	6,181 inch
Peso netto	3.200 g		

Dati generali

Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	Altezza di fissaggio	7 mm
Classe del filtro	G 4	Con filtro	Sì
Emissione di rumore	54 dB (A)	Esecuzione EMC	Nessuno
Flusso del volume, uscita libera	480 m³/h	Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm
Profondità di montaggio	140 mm	Tensione AC nominale	230 V AC
Tensione di alimentazione, max	230 V	Tensione di alimentazione, min.	230 V
Tipo di collegamento	Contatto a molla	Tipo di montaggio	innestabile

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads


Dati ingegneristici [STEP](#)Omologazione/Certificato/Documento di conformità [EU Declaration of Conformity](#)

FF 65 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Graph



Graph

