

**EF 60 54 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali. I dettagli ben progettati, come la funzionale copertura a cerniera, permettono un cambio rapido e senza l'uso di utensili del tappetino per filtro, per risparmiare tempo e denaro.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	EF 60 54 GY
Nr.Cat.	<a href="#">2557210000</a>
Versione	Filtro di scarico, IP54, grigio
GTIN (EAN)	4050118567847
CPZ	1 Pezzo

**EF 60 54 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	320 mm	Larghezza (pollici)	12,598 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12,598 inch
Profondità	46 mm	Profondità (pollici)	1,811 inch
Peso netto	700 g		

**Dati generali**

Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	Altezza di fissaggio	7 mm
Classe del filtro	G 3	Con filtro	Sì
Esecuzione EMC	Nessuno	Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm
Materiale	Termoplastico	Profondità di montaggio	39 mm
Tipo di montaggio	innestabile		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

Dati ingegneristici

[STEP](#)