

HYTH-SW 40-90% r.F. CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Termostati e igrostatii sono il complemento perfetto per le ventole dei filtri e i riscaldatori per gli armadi elettrici. Le ventole dei filtri e i riscaldatori lavorano unicamente quando è veramente necessario raffreddare o riscaldare. L'uso di termostati e igrostatii basati sulla domanda assicura una maggiore efficienza energetica e costi sicuri.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HYTH-SW 40-90% r.F. CO
Nr.Cat.	2558280000
Versione	Interruttore dell'umidità, IP20, bianco grigio
GTIN (EAN)	4050118568936
CPZ	1 Pezzo

HYTH-SW 40-90% r.F. CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	59 mm	Larghezza (pollici)	2,323 inch
Posizione verticale	80,5 mm	Altezza (pollici)	3,169 inch
Profondità	38 mm	Profondità (pollici)	1,496 inch
Peso netto	90 g		

Dati generali

Con interruttore dell'umidità	Sì	Corrente di commutazione, contatto NA	8 A
Corrente di commutazione, contatto NA, carico induttivo $\cos \varphi = 0,6$	3 A	Corrente di commutazione, contatto NC	8 A
Corrente di commutazione, contatto NC, carico induttivo, $\cos \varphi = 0,6$	3 A	Differenza di commutazione	4 %, 1 K
Esecuzione contatto	Contatto di scambio	Impostazione valore umidità relativa, max.	90 %
Impostazione valore umidità relativa, min.	40 %	Tensione di commutazione	240 V AC
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Tipo di montaggio	Guida di supporto

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002008	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-08		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Operating instructions
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity