

RFF 605 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RFF 605 33/230V GY
Nr.Cat.	2557740000
Versione	Ventola del filtro, 230 V, 230 V, IP33, grigio
GTIN (EAN)	4050118568387
CPZ	1 Pezzo

RFF 605 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	436 mm	Larghezza (pollici)	17,165 inch
Posizione verticale	436 mm	Altezza (pollici)	17,165 inch
Profondità	430 mm	Profondità (pollici)	16,929 inch
Peso netto	4.800 g		

Dati generali

Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	Altezza di fissaggio	72 mm
Con filtro	No	Emissione di rumore	67 dB (A)
Esecuzione EMC	Nessuno	Flusso del volume, uscita libera	500 m ³ /h
Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm	Profondità di montaggio	34 mm
Tensione AC nominale	230 V AC	Tensione di alimentazione, max	230 V
Tensione di alimentazione, min.	230 V	Tipo di collegamento	Morsettiera
Tipo di montaggio	innestabile		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Dati ingegneristici	STEP
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity