



## Cavo DVI-D SLD Single Link Gold Line, 15m

Cod.Art.: 36216

### Descrizione

- Cavo DVI-D Single Link di qualità superiore per installazioni professionali e ambienti critici
- Supporta risoluzioni DVI fino a 1920x1200@60Hz e HDTV fino a 1080p
- Connettori e contatti in metallo placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura a bassa attenuazione, resistente alla corrosione, conduttori OFC 24AWG ad alte prestazioni
- 25 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DVI-D Single Link Gold Line, la soluzione professionale ad alte prestazioni per ambienti critici e installazioni senza compromessi.

I cavi DVI-D Single Link Gold Line sono realizzati con conduttori 24AWG OFC con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Contatti e connettori sono placcati oro 24K per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Connettori con guscio completamente in metallo e con impugnatura agevolata per facilitarne l'utilizzo. Le viti con testa di grandi dimensioni consentono di fissare il connettore saldamente senza l'ausilio di un cacciavite e l'anello protettivo flessibile prolunga la durata del cavo.

Questi cavi di qualità superiore a bassa attenuazione garantiscono trasmissioni di segnali affidabili anche su distanze molto lunghe.

Supportano risoluzioni fino a 1920x1200@60Hz incluso risoluzioni HD fino a 1080p.

Disponibili in diverse metrature: 10m, 15m, 20m e 25m

## Dettagli Tecnici

### Connettori

- Connettore A: DVI-D Maschio (Single Link)
- Connettore B: DVI-D Maschio (Single Link)
- Materiale: lega di zinco placcato oro
- Rivestimento connettore: oro 3µm
- Pin: bronzo fosforoso
- Rivestimento pin: oro 15µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 39.5 x 44.5 x 16.5 mm (1.55x0.65x1.73in)

### Composizione del cavo

- Lunghezza: 15m (49.21ft)
- Standard: DVI-D Single Link
- Colore: grigio
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 9mm (0.35in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame
- Dimensione del conduttore: 24AWG
- Schermatura: maglia in rame, copertura dell'85%

### Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 4.95Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1200p@60Hz
- Attenuazione nominale: 1 - 825Mhz < 8db
- Raggio minimo di curvatura: 126mm (4.96in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 25
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

### Riferimenti per l'ordine

- No. 36216

- EAN: 4002888362160

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36215 - 10m (32.81ft)
- 36216 - 15m (49.21ft)
- 36216 - 20m (65.62ft)
- 36217 - 25m (82.02ft)

© LINDY 2019