



## Cavo Micro HDMI a DVI-D Black Line, 3m

Cod.Art.: 36288

### Descrizione

- Cavo Micro HDMI Maschio a DVI-D Maschio entry level per uso domestico e in piccoli uffici
- Supporta risoluzioni DVI fino a 1920x1200@60Hz e HDTV fino a 1080p
- Guscio in PVC, connettori in nichel, contatti placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 32AWG in rame resistenti alla corrosione
- 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi Micro HDMI a DVI-D Black Line, la soluzione entry level per connessioni ad alte risoluzioni, ideale per uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi Micro HDMI a DVI-D Black Line sono realizzati con conduttori 32AWG in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori in Nichel e i contatti placcati oro 24K permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Connettori con guscio in PVC con impugnatura agevolata e anello protettivo flessibile. Sul connettore DVI sono presenti viti di fissaggio con testa di grandi dimensioni per fissarle senza l'ausilio di un cacciavite.

Supportano risoluzioni fino a 1920x1200@60Hz, compreso risoluzioni HDTV fino a 1080p.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m e 3m

## Dettagli Tecnici

### Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo D Maschio
- Connettore B: DVI-D Maschio (Single Link)
- Materiale: PVC
- Rivestimento connettore: Nickel
- Pin: ottone
- Rivestimento pin: oro 24K 1µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
  - HDMI: 10.4x26.3x7.3mm (0.41x1.04x0.23in)
  - DVI: 40.0x44.5x17.25mm (1.58x1.75x0.68in)

### Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m (9.84ft)
- Standard: DVI-D Single Link
- Colore: nero
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 4.8mm (0.19in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame stagnato
- Dimensione del conduttore: 32AWG
- Schermatura: maglia in alluminio e magnesio, copertura dell'85%

### Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 4.95Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1200p@60Hz
- Attenuazione nominale: 1 - 825Mhz < 8db
- Raggio minimo di curvatura: 120mm (4.72in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

### Riferimenti per l'ordine

- No. 36288
- EAN: 40028883888

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36285 - 0.5m (1.64ft)
- 36286 - 1m (3.28ft)
- 36287 - 2m (6.56ft)
- 36288 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2019