



Cavo DVI-D Dual Link Anthra Line, 2m

Cod.Art.: 36222

Descrizione

- Cavo DVI-D Dual Link professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta risoluzioni DVI fino a 2560x1600 @60Hz e HDTV fino a 1080p
- Guscio in PVC con connettori e contatti placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 28AWG in rame stagnato resistenti alla corrosione
- 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DVI-D Dual Link Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi DVI-D Dual Link Anthra Line sono realizzati con conduttori 28AWG in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori e contatti placcati oro 24K permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Connettori con guscio in PVC con impugnatura agevolata per facilitarne l'utilizzo. Le viti con testa di grandi dimensioni consentono di fissare il connettore saldamente senza l'ausilio di un cacciavite e l'anello protettivo flessibile prolunga la durata del cavo.

Supportano risoluzioni fino a 2560x1600@60Hz e HDTV fino a 1080p.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m e 20m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: DVI-D Maschio (Dual Link)
- Connettore B: DVI-D Maschio (Dual Link)
- Materiale: PVC
- Rivestimento connettore: oro 1µm
- Pin: ottone
- Rivestimento pin: oro 1µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 39.5 x 16.5 x 44.5mm (1.56x0.65x1.75in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m (6.56ft)
- Standard: DVI-D Dual Link
- Colore: nero
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 8,6mm (0.34in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: Rame
- Dimensione del conduttore: 28AWG
- Schermatura: Maglia in alluminio al magnesio 75%

Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 9.9Gbps
- Risoluzione massima: 2560x1600p@60Hz
- Attenuazione nominale: 1 - 825Mhz < 8db
- Raggio minimo di curvatura: 86mm (3.39in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No. 36222
- EAN: 4002888362221

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36220 - 0.5m (1.64ft)
- 36221- 1m (3.28ft)
- 36222 - 2m (6.56ft)

- 36223 - 3m (9.84ft)
- 36224 - 5m (16.44ft)
- 36225 - 7.5m (24.61ft)
- 36226 - 10m (32.81ft)
- 36227 - 15m (49.21ft)
- 36228 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2019