



## Cavo DVI-D Dual Link Black Line, 2m

Cod.Art.: 36252

### Descrizione

- Cavo DVI-D Dual Link entry level per uso domestico e in piccoli uffici
- Supporta risoluzioni DVI fino a 2560x1600@60Hz e HDTV fino a 1080p
- Guscio in PVC, connettori in nichel, contatti placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 28AWG in rame resistenti alla corrosione
- 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DVI-D Dual Link Black Line, la soluzione entry level per connessioni ad alte risoluzioni, ideale per uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi DVI-D Dual Link Black Line sono realizzati con conduttori 28AWG in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori in Nichel e i contatti placcati oro 24K permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Connettori con guscio in PVC con impugnatura agevolata e anello protettivo flessibile. Viti di fissaggio con testa di grandi dimensioni per fissarle senza l'ausilio di un cacciavite.

Supportano risoluzioni fino a 2560x1600@60Hz, compreso risoluzioni HDTV fino a 1080p.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

### Dettagli Tecnici

## Connettori

- Connettore A: DVI-D Maschio (Dual Link)
- Connettore B: DVI-D Maschio (Dual Link)
- Materiale: PVC
- Rivestimento connettore: Nickel
- Pin: ottone
- Rivestimento pin: oro 24K 1µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 36.8x44.5x12.5mm (1.45x1.75x0.49in)

## Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m (6.56ft)
- Standard: DVI-D Dual Link
- Colore: nero
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 8.5mm (0.34in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame stagnato
- Dimensione del conduttore: 28AWG
- Schermatura: maglia in rame, copertura dell'85%

## Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 9.9Gbps
- Risoluzione massima: 2560x1600p@60Hz
- Attenuazione nominale: 1 - 825Mhz < 8db
- Raggio minimo di curvatura: 120mm (4.72in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

## Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

## Riferimenti per l'ordine

- No. 36252
- EAN: 4002888362528

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36250 - 0.5m (1.64ft)
- 36251- 1m (3.28ft)
- 36252 - 2m (6.56ft)

- 36253 - 3m (9.84ft)
- 36254 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2019