



Converter Thunderbolt 3 a Dual HDMI

Cod.Art.: 43900

Descrizione

- Due schermi HDMI connessi ad una singola porta Thunderbolt 3
- Supporta risoluzioni HDMI fino a Ultra HD 4K 3840x2160@60Hz su due schermi
- Larghezza di banda Thunderbolt 3 fino a 40Gbps
- Compatibile con computer con porta Thunderbolt 3 (Windows e Mac)
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore Thunderbolt 3 a Dual HDMI consente di collegare due monitor HDMI 4K 60Hz ad una singola porta Thunderbolt 3 di un PC o Mac. Grazie alla banda fornita dallo standard Thunderbolt 3 che è di fino a 40Gbps, è possibile visualizzare due segnali video 4K 60Hz con audio simultaneamente. Rappresenta una soluzione essenziale e professionale per qualsiasi applicazione come foto e video editing, rendering in tempo reale, grafica 3D, realtà virtuale, ecc.

Ideale per l'uso con notebook o ultrabook, questo converter permette di avere due monitor indipendenti configurabili in modalità desktop esteso o mirrored* per adattarsi a qualsiasi esigenza. La tecnologia Thunderbolt 3 utilizza il connettore USB Tipo C, solo i computer con supporto Thunderbolt 3 possono funzionare con questo adattatore, non basta avere una qualsiasi porta USB 3.1 o USB 3.0 Tipo C.

*Mac OS supporta la modalità mirrored, non extended

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: Thunderbolt 3 a HDMI
- Standard interfacce: Thunderbolt 3, HDMI 2.0
- Larghezza di banda supportata: 40Gbps

- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@60Hz
- Chipset: Intel Alpine Ridge 4C, Parade PS176 (HDMI), TI TPS65983A (PD)
- Compatibilità: Computer con porta Thunderbolt 3
- Power Delivery: -
- Supporto HDCP: HDCP 2.2
- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: -

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 2 x HDMI (Femmina)
- Alimentatore: Bus-powered

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 100x60x15mm (3.94x2.36x0.59in)
- Lunghezza del cavo (fissato): 270mm (10.63in)
- Materiale: Alluminio, parti laterali in plastica
- Peso netto: 0.09kg (0.2lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 20 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Silver, nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 151x83x26mm (5.94x3.27x1.02in)
- Peso complessivo: 0.14kg (0.31lb)
- Garanzia (Anni): 1
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione

- Converter Thunderbolt 3 a Dual HDMI
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43900
- EAN: 4002888439008

