



Descrizione

- Connessione di un monitor HDMI, DVI-D o VGA ad una sorgente con uscita Mini-DP o Thunderbolt 1&2
- Adattatore multi funzione per diversi tipi di applicazioni
- Supporto HDMI 2.0 Ultra HD 4K & HDCP 2.2
- Plug & Play, non necessita di alimentatore esterno
- Garanzia: 2 anni

N:B.: è possibile utilizzare un'uscita alla volta, non ha funzione di splitter

Questo convertitore è compatibile anche con iMac, Mac, MacBook con interfaccia Thunderbolt. In caso di problemi nella visualizzazione di segnali 4K, consultate il seguente sito:
<https://support.apple.com/en-us/HT202856>

Dettagli Tecnici

- Ingresso: Mini DisplayPort 1.2 Maschio
- Uscite: HDMI 2.0 Femmina, VGA Femmina & DVI-D Femmina
- DisplayPort 1.2 compatibile
- Risoluzioni supportate:
 - VGA: 1920x1200p60
 - HDMI: 3840x2160p60 4:4:4 8bit
 - DVI: 1920x1200p60
- Profondità colori 8/10/12bit
- Supporto HDCP 1.4/2.2 e DPCP
- Alimentato dalla sorgente Mini DisplayPort, non necessita di un alimentatore esterno
- HDMI & DVI : PS176 / VGA: ANX9833 / Mini DP Switch: NX3DV642
- Lunghezza cavo: ca. 15cm

- Potenza: 700mW
- Temperatura operativa: 0°C ~ +70°C
- Umidità: 10 ~ 85% RH
- Temperatura di stoccaggio: -20°~ 50°
- Umidità: 0 ~ 90% RH
- Dimensioni: 60 x 60 x 16.5mm (senza cavo)

© LINDY 2019